


ST0507

流量監控器

SCG15ABBFPKG/6M/PH



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

製程連接

Varivent DN50

應用

應用

衛生應用

介質溫度

[°C]

-25...95

抗壓強度

[bar]

30

電氣數據

工作電壓

[V]

20...36 DC

電流損耗

[mA]

< 45

反相保護

是

開機延遲時間

[s]

< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

輸出

輸出數量

1

輸出信號

開關信號

ST0507



流量監控器

SCG15ABBFPKG/6M/PH

電氣設計		PNP	
數字輸出數量		1	
輸出功能		常開/常閉；（可設定參數）	
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5	
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400	
短路保護		是	
短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
測量/設定範圍			
設定範圍	[cm/s]	3...300	
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60	
精度/偏差			
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15	
反應時間			
反應時間	[s]	1...10	
軟體/編程			
開關點調整		電位計	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...30	
外殼防護等級		IP 67	
機械技術數據			
尺寸	[mm]	60 x 41 x 82	
材質		PBT-GF20	
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)	
製程連接		Varivent DN50	
顯示器/操作件			
顯示	功能	11 x LED	
注釋			
包裝單位		1 件數	

ST0507





流量監控器
SCG15ABBFPKG/6M/PH

電氣連接

電纜：6 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色