




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SI5006 + E40107

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	1/2" NPT

應用

介質		液體
介質溫度	[°C]	-25...60
抗壓強度	[bar]	30

電氣數據

工作電壓	[V]	80...140 AC
電流損耗	[mA]	< 40
開機延遲時間	[s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	繼電器
數字輸出數量	1
輸出功能	常開
短路保護	否

ST0522


流量監控器

SCN12ABAAKOW/LS/CSA



測量/設定範圍		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整		電位計
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		1/2" NPT
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C



連接

