




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	G 1/4 外螺紋

應用

介質	液體
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC
電流損耗 [mA]	< 45
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400
短路保護	是
短路保護類型	脈衝



ST2601



流量監控器

SCR14ABAFPKG/6M/PH

過載保護		是	
測量/設定範圍			
設定範圍		[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍		[cm/s]	3...60
精度/偏差			
介質溫度梯度最大值		[K/min]	15
反應時間			
反應時間		[s]	1...10
軟體/編程			
開關點調整		電位計	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67	
機械技術數據			
材質		PBT-GF20	
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)	
製程連接		G 1/4 外螺紋	
顯示器/操作件			
顯示		功能	11 x LED
附件			
供貨範圍		密封圈： 2 x AMF 30 螺絲刀	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜： 6 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm²			
連接			



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色