


TS5951



帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-500KLM...



產品特徵		
測量範圍	-30...150 °C	-22...302 °F
製程連接	螺紋連接 M12 x 1,5 外螺紋	
應用		
測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
安裝	應用於固定件的接觸感測器	
抗壓强度	[bar]	500
電氣數據		
防護等級	III	
測量/設定範圍		
測量範圍	-30...150 °C	-22...302 °F
精度/偏差		
精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反應時間		
響應時間T05 / T09	[s]	4 / 12; (根據DIN EN 60751標準)
工作條件		
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
MTTF	[年]	12683.9
機械技術數據		
重量	[g]	214.2
外殼	螺紋安裝	
尺寸	[mm]	M12 x 1.5 / L = 31
螺紋代號	M12 x 1.5	
材質	不鏽鋼(1.4301/304)	
製程連接	螺紋連接 M12 x 1,5 外螺紋	
注釋		
包裝單位	1 件數	

TS5951




帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-500KLKM...

電氣連接

電纜: 5 m, 矽樹脂; 帶電線端金屬環

連接



RD = 芯線顏色:
WH = 紅色
白色