



No scale drawing available



應用	
應用	應用於Controllogix PLC平臺的AS-i主機
電氣數據	
工作電壓 [V]	30 DC; (AS-i)
電流損耗 [mA]	5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA
AS-i主機的數量	2
介面	
通信接口	RS232
RS232	
R232接口數	1
傳輸率	9600...115200 Baud
連接件型號	RJ11
用途型號	編程
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...55
存儲溫度 [°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 20
AS-i分類	
AS-i版本	3.0
機械技術數據	
重量 [g]	305
顯示器/操作件	
顯示	LED顯示
注釋	
注釋	配置經由羅克韋爾的RSLogix軟體完成。

U71005



AS-Interface 開道器 ControlLogix

AS-i MASTER (A-B)

包裝單位

1 件數