


UC0199




應用於LB導管的適配器

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 300 AC/DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	272.155
材質		外殼: PBT-GF20; 密封圈: 丁晴橡膠
中央分配器的端口數量		2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插座		

連接器: 2 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



UC0199



應用於LB導管的適配器

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

連接

