


# ZZ0452



冷却水控制面板 水冷式控制盤

KWST HIGH END



## 產品特徵

應用於焊槍的過程連接

製程連接

螺紋連接 G 1/2 內螺紋

應用於供水的過程連接

製程連接

螺紋連接 G 1/2 內螺紋

流量監控

測量範圍

[l/min]

0.1...25

應用

特殊的性能

鍍金接點

應用

工業應用/工廠自動化; 冷却水控制

安裝

經由適配器連接管道; 軟管連接

測量參數

流量; 溫度; 壓力; 累加器

# ZZ0452



## 冷却水控制面板 水冷式控制盤

KWST HIGH END

控制		手動
介質		導電液體；水為基本的介質；乙二醇溶液
介質溫度	[°C]	-10...70
抗壓強度	[bar]	10
組件		電磁流量計, SM6000 電子壓力感測器, PN7094 過濾器 水止閥 止迴閥
<b>輸出</b>		
輸出信號		開關信號；類比信號；脈衝輸出；IO-Link(可配置)
輸出功能		常開/常閉；(可設定參數)
<b>測量/設定範圍</b>		
監控壓力		
測量範圍	[bar]	-1...10
流量監控		
測量範圍	[l/min]	0.1...25
溫度監控		
測量範圍	[°C]	-20...80
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-10...50
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67；(感測器)
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
承壓設備指令		良好的工程實踐；可應用於第2組流體；根據需求流體組1的液體
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	3388.5
安裝方式		安裝支架
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)；PBT-GF20；PBT；PC；FKM；TPE；炮銅(2.1096.01)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L)；PEEK；FKM；丁晴橡膠；PVDF；陶瓷
<b>應用於焊槍的過程連接</b>		
製程連接		螺紋連接 G 1/2 內螺紋
<b>應用於供水的過程連接</b>		
製程連接		螺紋連接 G 1/2 內螺紋
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數
<b>電氣連接</b>		
連接器：3 x M12；觸頭 接點：鍍金的		