

AC042A




AirBox sučelja AS

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC542A + E7000A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	170
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj pneumatskih izlaza: 2
---------------------	--

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		4; (2 x 2)
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	100
Visoka ulazna struja	[mA]	> 3
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

AC042A



AirBox sučelja AS

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Izlazi						
Električna izvedba		AS-i				
Broj pneumatskih izlaza		2				
Radni uvjeti						
Temperatura okoline		[°C] 0...40				
Napomena o temperaturi okoline		s posebnom obradom komprimiranog zraka: < 0 °C				
Zaštita		IP 65				
Testovi / odobrenja						
Oznaka ATEX		 II 3D T 65 °C IP 65 X				
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Profil AS-i		S-7.F				
Konfiguracija I/O AS-i		[hex] 7				
Identifikacijska šifra AS-i		[hex] F				
Certifikat AS-i u tijeku		da				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		utičnica	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
		zatic	4	2	4	4
Mehanički podaci						
Vrsta montaže		postavljanje pomoću vijaka				
Materijali		PBT				
Pneumatski sustav		2 x 3/2-smjerna ventila sa sjedištem				
Područje radnog tlaka		[bar] 2...8				
Područje radnog tlaka		[MPa] 0,2...0,8				
Napomena o području radnog tlaka		uklj. najviši mogući tlak				
Količina zraka kod 6/5 bara		[l/min] 350				
Količina zraka kod 6/0 bara		[l/min] 550				
Dopušteni komprimirani zrak		filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano				
Cijevna armatura		Legris LF 3000/8				
Ispust		Ispust s ugrađenim filtrom				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno		
		Funkcija		LED, Žuto		
Dodatna oprema						
Dodatna oprema (opcionarno)		Donji dio modula:, AC5000				
Opaske						
Opaske		Koristite konektore M12 sa šestobridnim sprežnim maticama, zakretni moment 0,8 Nm.				
Količina pakiranja		1 kom.				



AirBox sučelja AS

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka I2/I4
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka I1/I3