

AC046A




AirBox sučelja AS

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC246A + E7000A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	165
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 1
---------------------	--

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		2
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	100
Visoka ulazna struja	[mA]	> 3
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10



AirBox sučelja AS

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da
--	----

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj pneumatskih izlaza	1

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...40
Napomena o temperaturi okoline	s posebnom obradom komprimiranog zraka: < 0 °C
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX	II 3D T 65 °C IP 65 X
EMC	EN 50295

AS-i klasifikacija

Profil AS-i		S-3.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F				
Certifikat AS-i u tijeku		da				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		utičnica	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
		zatic	4	2 / 4	-	-

Mehanički podaci

Vrsta montaže	postavljanje pomoću vijaka
Materijali	PBT
Pneumatski sustav	1 x 4/2-smjerni ventil sa sjedištem
Područje radnog tlaka [bar]	3...8
Područje radnog tlaka [MPa]	0,3...0,8
Napomena o području radnog tlaka	uklj. najviši mogući tlak
Količina zraka kod 6/5 bara [l/min]	500
Količina zraka kod 6/0 bara [l/min]	700
Dopušteni komprimirani zrak	filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano
Pomoćni zrak 90% vakuumski [bar]	3...8
Pomoćni zrak 90% vakuumski [MPa]	0,3...0,8
Cijevna armatura	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Ispust	Ispust s ugrađenim filtrom

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Donji dio modula:, AC5000
-----------------------------	---------------------------

Opaske

Opaske	Koristite konektore M12 sa šestobridnim sprežnim maticama, zakretni moment 0,8 Nm.
Količina pakiranja	1 kom.

AC046A



AirBox sučelja AS

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Električni priključak

Priključak

Poveznik: M12