




Automatizacijski komplet sučelja AS za pneumatske pokretače s četvrtinskim namotom

Added Value package AS-i T5



- 1 Veza T5
- 2 sklopna kvrta razgodnik Vijci
- 3 Elektromagnetski ventil
- 4 Prethodno spojen kabel na elektromagnetski ventil
- 5 Konektori za pomicanje izolacije FC

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	PNP
Razmak prekapčanja [mm]	4

Električni podaci

Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA]	160
Radni napon AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" prema cULus)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
-----------------------	---

Izlazi

Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	PNP

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
-------------------------	---

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1
Profil AS-i	S-7.A.E
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7



Automatizacijski komplet sučelja AS za pneumatske pokretače s četvrtinskim namotom

Added Value package AS-i T5

Identifikacijska šifra AS-i [hex]

A.E

Mehanički podaci

Težina [g]	900,95
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Razmak između rupa [mm]	130
Visina osovine pogona ventila [mm]	30

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Dvostruki senzor s povratnom informacijom aktuatora: 1, AC2316
	Sklopne kvrge: 1, E17328
	Elektromagnetski ventil: 1, Bürkert 428623
	Prigušivač: 2, 780780N
	Izolacijski razdvojni konektor za plosnati kabel: 1, E75471
	Spojni kabel: 1, E10845

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Električni priključak - utikač




Priključak

Priključak

1	AS-i +
3	AS-i -

Električni priključak - utičnica



Izlazi

3	Vanjski napon -
4	Sklopni izlaz 1 +