




Automatizacijski komplet sučelja AS za pneumatske pokretače s četvrtinskim namotom

Added Value package AS-i T5



- 1 Veza T5
- 2 sklopna kvrga razgodnik Vijci
- 3 Elektromagnetski ventil
- 4 Prethodno spojen kabel na elektromagnetski ventil
- 5 Konektori za pomicanje izolacije FC

Značajke proizvoda		
Izlazna funkcija		PNP
Razmak prekapćanja	[mm]	4
Električni podaci		
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	160
Radni napon AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("supply class 2" prema cULus)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 1
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		2
Izlazi		
Broj digitalnih izlaza		1
Izlazna funkcija		PNP
Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	4
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1



Automatizacijski komplet sučelja AS za pneumatske pokretače s četvrtinskim namotom

Added Value package AS-i T5

Profil AS-i		S-7.A.E
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E

Mehanički podaci

Težina	[g]	1098,5
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Razmak između rupa	[mm]	130
Visina osovine pogona ventila	[mm]	30

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Dvostruki senzor s povratnom informacijom aktuatora: 1, AC2316
	Sklopne kvrge: 1, E17328
	Izolacijski razdvojni konektor za plosnati kabel: 1, E75471
	Elektromagnetski ventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Prigušivač: 2, 0014600
	Spojni kabel: 1, E10818

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Električni priključak - utikač




Priključak

Priključak

1	AS-i +
3	AS-i -

Električni priključak - utičnica



Izlazi

3	Vanjski napon -
4	Sklopni izlaz 1 +