




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC507A + E7000A
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 Instalacija infracrvenog adaptera



Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	150
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		2
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	100
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da
--	----

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	2
Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	15...30; (prema PELV)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...40
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

AS-i klasifikacija

Profil AS-i	S-3.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0.E			
Certifikat AS-i u tijeku		da			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	utičnica	I-1	I-2	O-3	O-4
	zatic	2+4	2+4	4	4

Mehanički podaci

Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze PK-E
Dimenzije [mm]	45 x 83 x 25
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	AC5003
-------------------	--------

Opaske

Opaske	Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju. Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal: I-, I+, I1, I2 Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i. Koristite konektore M12 sa šestobridnim sprežnim maticama, zakretni moment 0,8 Nm.
Količina pakiranja	1 kom.



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E:

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-