




Sigurni modul ClassicLine sučelja AS

ClassicL45 2SI 1DO M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC505S

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	60
Zaštitna klasa		III
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi		
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP/NPN
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Izlazi		
Električna izvedba		AS-i
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...65
Zaštita		IP 65; (zajedno s donjim dijelom plosnatog kabela i plosnatog kabela sučelja AS)
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-3	
	EN 62061	Aneks E
Sigurnosna klasifikacija		
Usklađeno sa zahtjevima		ISO 13849-1: 2015 Kategorija 3 / 4 *), PL d / e *)
Vijek trajanja TM (Mission Time)	[h]	175200



Sigurni modul ClassicLine sučelja AS

ClassicL45 2SI 1DO M12

AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i	2.11; 2.1	
Adresiranje AS-i	Moguće adresiranje IR	
Prošireni način adresiranja	ne	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3; M4	
Profil AS-i	S-7.B.0	
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	B.0
Certifikat AS-i	61901	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	285
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabla	
Materijali	PBT	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Donji dio modula, AC5000	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:		
Priključak		
Poveznik: M12		
1	utičnica I-1/2	
2	napajanje I+	
3	Ulaz I-1 (p)	
4	napajanje I-	
5	Ulaz I-2 (n)	
1	ne koristi se	
2	utičnica I-2	
3	Ulaz I-2 (n)	
4	napajanje I-	
5	ne koristi se	
1	ne koristi se	
2	ne koristi se	
3	ne koristi se	
4	ne koristi se	
5	ne koristi se	