


## PLC sučelja AS

CONTR 1MSTR 1RS232C

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC1333

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 serijsko sučelje RS232C



## Primjena

Primjena

Minikontroler za predobradu signala

## Električni podaci

|                        |      |                                  |
|------------------------|------|----------------------------------|
| Radni napon            | [V]  | 22...30 DC; (24 DC ; prema PELV) |
| Snaga izolacije        | [V]  | 500                              |
| Maks. potrošnja struje | [VA] | 10                               |
| Električno odvajanje   |      | da                               |

## Izlazi

Električna izvedba

AS-i

## Sučelja

Komunikacijsko sučelje

RS232

## RS232

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Broj sučelja R232 | 1                 |
| Stopa prijenosa   | 4800...62400 Baud |
| Vrsta poveznika   | SUB-D             |
| Način korištenja  | Programiranje     |

## Radni uvjeti

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Temperatura okoline      | [°C] | 0...60   |
| Temperatura skladištenja | [°C] | -20...70 |



## PLC sučelja AS

CONTR 1MSTR 1RS232C

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95    |
| Zaštita                                     | IP 20 |

## Testovi / odobrenja

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Otpornost na udarce/vibraciju | < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm) |
|-------------------------------|---------------------------------|

## AS-i klasifikacija

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M1    |
| Certifikat AS-i                                   | 22502 |

## Mehanički podaci

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Kućište    | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
| Materijali | Aluminij                             |

## Prikazi / radni elementi

|        |          |                 |
|--------|----------|-----------------|
| Prikaz | Funkcija | 2 x LED, Crveno |
|        |          | 2 x LED, Zeleno |
|        |          | 2 x LED, Žuto   |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak

Vijčane stezaljke: 5 x

## Priključak

|   |         |
|---|---------|
| 5 | + 24 V  |
| 4 | 0 V     |
| 3 | AS-i 1+ |
| 2 | AS-i 1– |
| 1 | PE      |