


PLC sučelja AS

CONTR 2MSTR 1RS232C

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC1334

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 serijsko sučelje RS232C



Primjena

Primjena

Minikontroler za predobradu signala

Električni podaci

Radni napon	[V]	22...30 DC; (24 DC ; prema PELV)
Snaga izolacije	[V]	500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	80
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Električno odvajanje		da

Izlazi

Električna izvedba

AS-i

Sučelja

Komunikacijsko sučelje

RS232

RS232

Broj sučelja R232

1

Stopa prijenosa

4800...62400 Baud

Vrsta poveznika

SUB-D

Način korištenja

Programiranje



PLC sučelja AS

CONTR 2MSTR 1RS232C

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce/vibraciju		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
AS-i klasifikacija		
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M1
Certifikat AS-i		22502
Mehanički podaci		
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali		Aluminij
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcijska kontrola	2 x LED, Crveno
		2 x LED, Zeleno
		2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Vijčane stezaljke: 7 x		
Priključak		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE