
AC1007

PLC sučelja AS

Contr 1MSTR 1RS485

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 serijsko sučelje RS485

Primjena		
Primjena		Minikontroler za predobradu signala
Električni podaci		
Radni napon	[V]	22...30 DC; (24 DC ; prema PELV)
Snaga izolacije	[V]	500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	80
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Električno odvajanje		da
Izlazi		
Električna izvedba		AS-i
Sučelja		
RS232		
Stopa prijenosa		4800...62400 Baud
Vrsta poveznika		SUB-D
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 20

AC1007

PLC sučelja AS

Contr 1MSTR 1RS485

Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce/vibraciju	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i klasifikacija		
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M1	
Certifikat AS-i	22503	
Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Materijali	Aluminij	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcijska kontrola	2 x LED, Crveno
		2 x LED, Zeleno
		2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak

Vijčane stezaljke: 5 x

Priključak

