




PLC sučelja AS

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Sučelje za programiranje RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Primjena

Primjena Minikontroler za predobradu signala

Električni podaci

Radni napon	[V]	22...30 DC; (24 DC ; prema PELV)
Snaga izolacije	[V]	500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	80
Električno odvajanje		da

Izlazi

Električna izvedba AS-i

Sučelja

Komunikacijsko sučelje RS232

RS232

Broj sučelja R232	1
Stopa prijenosa	4800...62400 Baud
Vrsta poveznika	SUB-D
Način korištenja	Programiranje

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 20



PLC sučelja AS

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce/vibraciju	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i klasifikacija		
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M1	
Certifikat AS-i	22505	
Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Materijali	Aluminij	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcijska kontrola	2 x LED, Crveno
		2 x LED, Zeleno
		2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Vijčane stezaljke: 7 x		
Priključak		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE