




Ulaz sučelja AS

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena	priključak na srednje kontrolne sustave
----------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	5 DC; (preko U/I sabirnice)
Potrošnja struje	[mA]	200; (preko U/I sabirnice)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	40
Broj mastera AS-i		1

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	S7-300
------------------------	--------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 20

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1
--------------	-----



Ulaz sučelja AS

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M1
Mehanički podaci	
Materijali	PBT
Dodatna oprema	
Dodatna oprema (opcionalno)	Prednji utikač:, E70126
	Priručnik:, njemački, AC1056
	Priručnik:, engleski, AC1059
Opaske	
Opaske	Pristup perifernoj opremi sučelja AS-i na isti način kao i standardnoj perifernoj opremi. Moguće je još uvijek koristiti postojeće programe.
Količina pakiranja	1 kom.