


Modul za dijagnostiku sučelja AS

AS-i Tuner IP67



- 1 tipka tune
2 okretna sklopka
3 Distribucijska utičnica sučelja AS-i M12



Primjena

Primjena

Dijagnostički alat za AS-i

Električni podaci

Nazivni napon DC	[V]	26,5...31,6
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	60
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Nadzor podnapona		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...55
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	140
------	----------	-----

Mehanički podaci

Težina	[g]	199,2
--------	-----	-------



Modul za dijagnostiku sučelja AS

AS-i Tuner IP67

Materijali	PBT	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	upozorenje	LED, Žuto
	Greška	LED, Crveno
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	Donji dio modula:, AC5000	
Opaske		
Opaske	nije potrebno adresiranje	
	Strujna opteretivost razvodne kutije AS-i max. 1 A	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK:		
Poveznik: M12; kodiranje: A		
		
Distribucijska utičnica sučelja AS-i M12		
1	AS-i +	
3	AS-i -	