




Modul sučelja AS za pretvarača frekvencije

2DI RS485 SEW CCT

Otkazani artikal



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	80
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		2
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AUX
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	26
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...55
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	



Modul sučelja AS za pretvarača frekvencije

2DI RS485 SEW CCT

AS-i klasifikacija						
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-7.F				
Konfiguracija I/O AS-i		7				
Identifikacijska šifra AS-i		F				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Funkcija	motor zaustavljen / radi	Poruka o pogrešci	ulaz 1	ulaz 2
Mehanički podaci						
Težina		286,7				
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze PK-E				
Materijali		PBT				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Status prekapčanja		LED, Žuto		
		Pogon		LED, Zeleno		
		kratki spoj		LED, Crveno		
		Funkcija		LED, Crveno		
Opaske						
Količina pakiranja		1 kom.				
Električni priključak						
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E:						