


## Ulaz RS485 sučelja AS-i

AS-i / RS-485 Gateway

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 utikač za adresiranje  
2 LED



## Električni podaci

|                                      |      |                |
|--------------------------------------|------|----------------|
| Radni napon                          | [V]  | 19,5...31,6 DC |
| Maks. potrošnja struje sa sučelja AS | [mA] | 100            |
| Zaštita od obrnutog polariteta       |      | da             |

## Radni uvjeti

|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| Temperatura okoline | [°C] | 0...60 |
| Zaštita             |      | IP 30  |

## Testovi / odobrenja

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
| EMC | IEC 62026-2 |  |
|-----|-------------|--|

## AS-i klasifikacija

|                             |       |         |
|-----------------------------|-------|---------|
| Verzija AS-i                |       | 3.0     |
| Prošireni način adresiranja |       | da      |
| Profil AS-i                 |       | S-B.A.5 |
| Konfiguracija I/O AS-i      | [hex] | B       |
| Identifikacijska šifra AS-i | [hex] | A.5     |

## Mehanički podaci

|               |      |                         |
|---------------|------|-------------------------|
| Težina        | [g]  | 98,5                    |
| Vrsta montaže |      | Montaža na vodilice DIN |
| Dimenzije     | [mm] | 83 x 22 x 45            |
| Materijali    |      | PBT                     |

# AC1155



## Ulaz RS485 sučelja AS-i

AS-i / RS-485 Gateway

### Prikazi / radni elementi

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| Prikaz | Pogon       | LED, Zeleno |
|        | kratki spoj | LED, Crveno |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

### Električni priključak

|     |               |
|-----|---------------|
| A+  | AS-i +        |
| A-  | AS-i -        |
| B   | (CTS)         |
| A   | (RTS)         |
| GND |               |
| GND | ne koristi se |
| TxD | ne koristi se |
| RxD | ne koristi se |