


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC1256

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	110 / 230; (moguće prekapčanje)
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	88...132 / 184...264
Izlazni napon DC	[V]	29,5...31,6
Maks. odgoda uključenja	[ms]	42
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	2,8
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[mV]	50
Vanjska zaštita izlaza		> 6 A
Osigurač	[A]	2,5; (nije dostupno)
Smanjenje	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integrirano razdvajanje podataka		da

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Moguć usporedni spoj izlaza	ne
Moguće serijsko spajanje izlaza	ne



Napajanje sučelja AS

PowerSupply 230VAC 2,8A

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...60
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i klasifikacija		
Certifikat AS-i		15901
Mehanički podaci		
Materijali		Aluminij
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...2.5 mm ²		
Priključak		

