


Napajanje sučelja AS

AS-i Ltd. Power Source Class2

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC1256

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	110 / 230; (moguće prekapčanje)
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	85...132 / 184...264
Izlazni napon DC	[V]	29,5...31,6
Zaštitna klasa		I
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	3,2
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[%]	0,1
Smanjenje	[W/K]	2 (> 60 °C)
Integrirano razdvajanje podataka		da

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da



Napajanje sučelja AS

AS-i Ltd. Power Source Class2

Moguć usporedni spoj izlaza	ne
Moguće serijsko spajanje izlaza	ne

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...70
Zaštita	IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mehanički podaci

Materijali	Aluminij
------------	----------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	LED, Zeleno
--------	----------	-------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Stezaljke: 1,5...6 mm²

Priključak

