


AC1250



Modul za razvezivanje podataka sučelja AS

AS-i Data Decoupler



Električni podaci		
Radni napon	[V]	21,5...31,6 DC
Zaštita obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Električki izolirano		ne
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	701
AS-i klasifikacija		
Certifikat AS-i		93001
Mehanički podaci		
Težina	[g]	263,5
Materijali		Računalo
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Modul za razvezivanje podataka sučelja AS

AS-i Data Decoupler

Električni priključak

...2,5 mm²

Priključak

	AS-i 2+
	AS-i 2-
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	24 V
	0 V