


PLC sučelja AS

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena	decentralizirani upravljački uređaj
----------	-------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Snaga izolacije	[V]	500
Potrošnja struje	[mA]	< 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		1
Električno odvajanje		da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	RS232
------------------------	-------

RS232

Broj sučelja R232	1
Stopa prijenosa	9600...115200 Baud
Vrsta poveznika	RJ11



PLC sučelja AS

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Način korištenja	Programiranje
Napomena o sučeljima	s električnom izolacijom

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	0...60
Temperatura skladištenja [°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	95
Zaštita	IP 20

AS-i klasifikacija	
Verzija AS-i	2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3
Certifikat AS-i	61101

Mehanički podaci	
Težina [g]	507,2
Kućiste	Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	86 x 131 x 107
Materijali	Aluminij; Čelični lim pocinčano

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	1 x LED, Crveno
		2 x LED, Zeleno
		2 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Priključak	

