


PLC sučelja AS

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena	decentralizirani upravljački uređaj
----------	-------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Snaga izolacije	[V]	500
Potrošnja struje	[mA]	< 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		2
Električno odvajanje		da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	RS232
------------------------	-------

RS232

Broj sučelja R232	1
Stopa prijenosa	9600...115200 Baud
Vrsta poveznika	RJ11



PLC sučelja AS

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Način korištenja		Programiranje	
Napomena o sučeljima		s električnom izolacijom	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	0...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95	
Zaštita		IP 20	
AS-i klasifikacija			
Verzija AS-i		2.1	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3	
Certifikat AS-i		61102	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	517,4	
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	86 x 131 x 107	
Materijali		Aluminij; Čelični lim pocinčano	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Funkcija	2 x LED, Crveno	
		3 x LED, Zeleno	
		3 x LED, Žuto	
		potpuno grafički zaslon LCD	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			
Priključak			

