


Ulaz Modbus/TCP sučelja AS s PLC-om

ControllerE 2Mstr EN RS232

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena	decentralizirani upravljački uređaj; ulaz EtherNet/IP; mrežni poslužitelj
----------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	< 700
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		2

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	RS232; Ethernet
------------------------	-----------------

Ethernet

Stopa prijenosa	10; 100
Protokol	Modbus TCP; TCP/IP
Način korištenja	Prijenos podataka

RS232

Broj sučelja R232	1
-------------------	---



Ulaz Modbus/TCP sučelja AS s PLC-om

ControllerE 2Mstr EN RS232

Stopa prijenosa	9600...115200 Baud
Vrsta poveznika	RJ11
Način korištenja	Programiranje
Napomena o sučeljima	s električnom izolacijom

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 20

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3
Certifikat AS-i	61110

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali	Aluminij; Čelični lim pocinčano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	4 x LED, Crveno
		5 x LED, Zeleno
		3 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Priključak

