




Ulaz DeviceNet sučelja AS s PLC-om

ControllerE 2Master DN RS232

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena	decentralizirani upravljački uređaj; ulaz DeviceNet
----------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		2

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	RS232; CAN
------------------------	------------

CAN

Protokol	DeviceNet
Način korištenja	Prijenos podataka
Napomena o sučeljima	Group 2 only Slave



Ulaz DeviceNet sučelja AS s PLC-om

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Broj sučelja R232	1
Stopa prijenosa	9600...115200 Baud
Vrsta poveznika	RJ11
Način korištenja	Programiranje
Napomena o sučeljima	s električnom izolacijom

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 20

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3
Certifikat AS-i	61112

Mehanički podaci

Težina	[g]	549,4
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali		Aluminij; Čelični lim pocinčano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	
		4 x LED, Crveno
		3 x LED, Zeleno
		3 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Priključak

