


## Ulaz EtherNet/IP sučelja AS s PLC-om

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Primjena | Uporaba kao decentralizirana kontrola i Ethernet-IP Gateway / Web-Server |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|

## Električni podaci

|                                      |      |                                       |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|
| Radni napon                          | [V]  | 24 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
| Potrošnja struje                     | [mA] | < 400                                 |
| Maks. potrošnja struje sa sučelja AS | [mA] | 10                                    |
| Maks. potrošnja struje               | [VA] | 10                                    |
| Broj mastera AS-i                    |      | 2                                     |

## Sučelja

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Komunikacijsko sučelje | RS232; Ethernet |
|------------------------|-----------------|

## Ethernet

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Stopa prijenosa      | 10; 100                                             |
| Protokol             | EtherNet/IP; IP                                     |
| Način korištenja     | Prijenos podataka                                   |
| Napomena o sučeljima | Protokol CIP poslužitelja EtherNet/IP skupine 2 i 3 |



## Ulaz EtherNet/IP sučelja AS s PLC-om

Control.E 2Mstr ET IP RS232

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| RS232                |                          |
| Broj sučelja R232    | 1                        |
| Stopa prijenosa      | 9600...115200 Baud       |
| Vrsta poveznika      | RJ11                     |
| Način korištenja     | Programiranje            |
| Napomena o sučeljima | s električnom izolacijom |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Radni uvjeti                                |          |
| Temperatura okoline [°C]                    | 0...60   |
| Temperatura skladištenja [°C]               | -20...70 |
| Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95       |
| Zaštita                                     | IP 20    |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| AS-i klasifikacija                                |     |
| Verzija AS-i                                      | 2.1 |
| Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M1e |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Mehanički podaci |                                      |
| Kućište          | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
| Materijali       | Aluminij; Čelični lim pocinčano      |

|                          |          |                             |
|--------------------------|----------|-----------------------------|
| Prikazi / radni elementi |          |                             |
| Prikaz                   | Funkcija | 3 x LED, Crveno             |
|                          |          | 4 x LED, Zeleno             |
|                          |          | 2 x LED, Žuto               |
|                          |          | potpuno grafički zaslon LCD |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Opaske             |        |
| Količina pakiranja | 1 kom. |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Električni priključak |  |
| Priključak            |  |

