


Ulaz DeviceNet sučelja AS s PLC-om

ControllerE M4 2Master DN

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 LED
2 sučelje DeviceNet



Primjena

Primjena	decentralizirani upravljački uređaj; ulaz DeviceNet
----------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		2

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	RS232; CAN
------------------------	------------

CAN

Protokol	DeviceNet
Način korištenja	Prijenos podataka
Napomena o sučeljima	Group 2 only Slave



Ulaz DeviceNet sučelja AS s PLC-om

ControllerE M4 2Master DN

RS232

Broj sučelja R232	1
Stopa prijenosa	9600...115200 Baud
Vrsta poveznika	RJ11
Način korištenja	Programiranje
Napomena o sučeljima	s električnom izolacijom

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...60
Temperatura skladištenja [°C]	-20...70
Zaštita	IP 20

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	3.0
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M4

Mehanički podaci

Težina [g]	573
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali	Aluminij; Čelični lim pocinčano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	4 x LED, Crveno
		3 x LED, Zeleno
		3 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Priključak

