


Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Zaslón
2 taster
3 sučelje Profibus DP



Primjena

Primjena	Uporaba kao Profibus DP gateway s 1 AS-i masterom
----------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Snaga izolacije	[V]	500
Potrošnja struje	[mA]	< 400
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		1
Električno odvajanje		da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	PROFIBUS
------------------------	----------

PROFIBUS

Standard prijenosa	EN 50170
Stopa prijenosa	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Način korištenja	Prijenos podataka
Napomena o sučeljima	Dijagnostička funkcija



Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 20
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3
Certifikat AS-i		61105
Mehanički podaci		
Težina	[g]	545,6
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali		Aluminij; Čelični lim pocinčano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	2 x LED, Crveno
		2 x LED, Zeleno
		1 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Priključak		

