


Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC1376

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Zaslón
2 taster
3 sučelje Profibus DP



Primjena

Primjena

Ulaz PROFIBUS DP

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Snaga izolacije	[V]	500
Potrošnja struje	[mA]	< 400
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		2
Električno odvajanje		da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje

PROFIBUS

PROFIBUS

Standard prijenosa	EN 50170
Stopa prijenosa	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Način korištenja	Prijenos podataka



Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Napomena o sučeljima		Dijagnostička funkcija	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	0...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95	
Zaštita		IP 20	
AS-i klasifikacija			
Verzija AS-i		2.1	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3	
Certifikat AS-i		61106	
Mehanički podaci			
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	86 x 131 x 107	
Materijali		Aluminij; Čelični lim pocinčano	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Pogon	3 x LED, Crveno	
		3 x LED, Zeleno	
		2 x LED, Žuto	
		potpuno grafički zaslon LCD	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			
Priključak			

