


Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS

AS-i DP Gateway 1 Master

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC1375

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Primjena

Ulaz PROFIBUS DP

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Snaga izolacije	[V]	500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	200
Maks. potrošnja struje	[VA]	4
Broj mastera AS-i		1
Električno odvajanje		da

Izlazi

Električna izvedba

AS-i

Sučelja

Komunikacijsko sučelje

PROFIBUS



Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS	
Standard prijenosa	EN 50170
Stopa prijenosa	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Način korištenja	Prijenos podataka
Napomena o sučeljima	Dijagnostička funkcija

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	0...60
Temperatura skladištenja [°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	95
Zaštita	IP 20

AS-i klasifikacija	
Verzija AS-i	2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3
Certifikat AS-i	63501

Mehanički podaci	
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali	Aluminij; Čelični lim pocinčano

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	2 x LED, Crveno
		1 x LED, Zeleno
		1 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Priključak



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-