


Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS s PLC-om

ControllerE 1Mstr DP RS232

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Zaslon



Primjena

Primjena decentralizirani upravljački uređaj; Ulaz PROFIBUS DP

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC
Snaga izolacije	[V]	500
Potrošnja struje	[mA]	< 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		1
Električno odvajanje		da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje RS232; PROFIBUS

PROFIBUS

Standard prijenosa EN 50170



Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS s PLC-om

ControllerE 1Mstr DP RS232

Stopa prijenosa	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Način korištenja	Prijenos podataka
Napomena o sučeljima	Dijagnostička funkcija

RS232

Broj sučelja R232	1
Stopa prijenosa	9600...115200 Baud
Vrsta poveznika	RJ11
Način korištenja	Programiranje
Napomena o sučeljima	s električnom izolacijom

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 20

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm] 86 x 131 x 107
Materijali	Aluminij; Čelični lim pocinčano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	2 x LED, Crveno
		2 x LED, Zeleno
		2 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Priključak

