
AC1346

Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS s PLC-om

ControllerE 2Mstr DP RS232

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Zaslon

Primjena		
Primjena		decentralizirani upravljački uređaj; Ulaz PROFIBUS DP
Električni podaci		
Radni napon	[V]	24 DC
Snaga izolacije	[V]	500
Potrošnja struje	[mA]	< 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		2
Električno odvajanje		da
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje		RS232; PROFIBUS
PROFIBUS		
Standard prijenosa		EN 50170

AC1346

Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS s PLC-om

ControllerE 2Mstr DP RS232

Stopa prijenosa		12 MBaud
Protokol		Profibus DP
Način korištenja		Prijenos podataka
Napomena o sučeljima		Dijagnostička funkcija
RS232		
Broj sučelja R232		1
Stopa prijenosa		9600...115200 Baud
Vrsta poveznika		RJ11
Način korištenja		Programiranje
Napomena o sučeljima		s električnom izolacijom
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 20
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3
Mehanički podaci		
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	86 x 131 x 107
Materijali		Aluminij; Čelični lim pocinčano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	3 x LED, Crveno
		3 x LED, Zeleno
		3 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Priključak		

