




Modul CompactLine sučelja AS

CompactModule 4 SB



Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	2000
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Dodatni dovod napona	[V]	20...30 DC; (AUX)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	2000; (AUX)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)



Modul CompactLine sučelja AS

CompactModule 4 SB

Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita	IP 67; (kada se koristi plosnati kabel E7400x / E7401x)	

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2

Mehanički podaci

Težina	[g]	272,5
Vrsta montaže	Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i	
Dimenzije	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materijali	PA 6.6; utičnica: Mjed niklovano; umeci s navojima u donjem dijelu: Mjed niklovano; O-prsten: FKM; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom	

Električni priključak

Priključak modula	Plosnati kabeli
-------------------	-----------------

Dodatna oprema


Dodatna oprema (opcionalno)	navlaka od nerđajućeg čelika, za instalaciju u slučaju visokog mehaničkog naprezanja , E70402
-----------------------------	---

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	AS-i +
2	Vanjski napon -
3	AS-i -
4	Vanjski napon +
5	Zaštitni vod (FE)