


Modul CompactLine sučelja AS

CompactModule 4DI M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2410

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Primjena

terenska ugradnja

Električni podaci

Radni napon

[V]

26,5...31,6 DC

Potrošnja struje

[mA]

< 242

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih ulaza: 4

Ulazi

Broj digitalnih ulaza

4

Ulazni krug digitalnih ulaza

PNP

Napajanje senzora ulaza

AS-i

Napajanje napona

[V]

20...30

Maks. ukupna snaga struje ulaza

[mA]

200

Visoka ulazna struja

[mA]

> 5

Niska ulazna struja

[mA]

< 1,5

Visoka razina prekapčanja

[V]

> 10

Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva


da



Modul CompactLine sučelja AS

CompactModule 4DI M12

Priključak



1	Napajanje senzora L+
2+4	premošteno Unos podataka
3	Napajanje senzora L-