


Modul CompactLine sučelja AS

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2411

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Primjena

terenska ugradnja

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 142
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona	[V] 20...30



Modul CompactLine sučelja AS

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	100
Visoka ulazna struja [mA]	> 5
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	2
Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	10...30; (prema PELV; preko okruglog kabela)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	2000
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil AS-i	S-3.0				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0			
Certifikat AS-i	05801				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	utičnica	I-1	I-2	O-3	O-4
	zatic	2+4	2+4	4	4

Mehanički podaci

Materijali	PUR
------------	-----

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Funkcija	LED, Žuto

Opaske

Opaske	Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.
Količina pakiranja	1 kom.

AC2415




Modul CompactLine sučelja AS

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Električni priključak

Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Priključak



; kodiranje: A



1	Ulazi
2+4	Napajanje senzora L+
3	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-