


Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Alternativni artikli: AC2465

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena	terenska ugradnja
----------	-------------------

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 75
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Ugrađena nadzorna jedinica		da


Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---------------------------

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	4
Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	10...30; (prema PELV; preko okruglog kabela)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	2000
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da



Modul CompactLine sučelja AS

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Radni uvjeti						
Temperatura okoline		[°C]	-25...80			
Zaštita			IP 67			
Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Profil AS-i		S-8.0				
Konfiguracija I/O AS-i		[hex]	8			
Identifikacijska šifra AS-i		[hex]	0			
Certifikat AS-i		08901				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		utičnica	O-1	O-2	O-3	O-4
		zatic	4	4	4	4
Mehanički podaci						
Materijali		PUR				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno		
		Funkcija		LED, Žuto		
Opaske						
Količina pakiranja		1 kom.				
Električni priključak						
Kabel: 2 m						
Poveznik: M12; kodiranje: A						
						



Modul CompactLine sučelja AS

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Priključak



3	Vanjski napon -
4	Sklopni izlaz +
5	Zaštitni vod (PE)