


Modul CompactLine sučelja AS

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2466

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Napajanje napona AS-i
- 2 vanjsko napajanje
- 3 Instalacija infracrvenog adaptera
- 4 opruga uzemljenja



Primjena

Primjena

terenska ugradnja

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	30
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4

Ulazi

Broj digitalnih ulaza

4; (dvosmjerno)



Modul CompactLine sučelja AS

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	prema PELV
Napajanje napona [V]	20...30; (Pogonski napon "supply class 2" prema cULus)
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200
Visoka ulazna struja [mA]	6...10
Niska ulazna struja [mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja [V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	4
Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	20...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela; Pogonski napon "supply class 2" prema cULus)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	2000
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1				
Adresiranje AS-i	Moguće adresiranje IR				
Prošireni način adresiranja	ne				
Profil AS-i	S-7.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0.E			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	dvosmjerno	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

Mehanički podaci

Vrsta montaže	Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i
Dimenzije [mm]	60 x 152 x 24
Materijali	PUR

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionally)	navlaka od nerđajućeg čelika, za instalaciju u slučaju visokog mehaničkog naprezanja, E70402
-----------------------------	--

**Modul CompactLine sučelja AS**

CompactLineM12 4DI4DO T M12


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-