


CompactM8 2DI 2DO



terenska ugradnja

26.5...31.6 DC

230

da

Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2

2

PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2)

AS-i

18...30; (DC)

180; (strujno opterećenje za sve ulaze i izlaze: 180 mA)

> 11

da

2

18...30

180; (strujno opterećenje za sve ulaze i izlaze: 180 mA)



Modul CompactLine sučelja AS

CompactM8 2DI 2DO

Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	ne
Napajanje izlaza na aktuatoru	AS-i

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...60
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68

Testovi / odobrenja

EMC	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[godina]	261
Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.11; 3.0					
Prošireni način adresiranja	da					
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4					
Profil AS-i	S-B.A.E					
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	B				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E				
Certifikat AS-i	100901					
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3	
	Ulaz	-	-	3	4	
	utičnica	-	-	I-3	I-4	
	zatic	-	-	4	4	
	Izlaz	1	2	-	-	
	utičnica	O-1	O-2	-	-	
	zatic	4	4	-	-	
Određivanje parametar bita	Parametar bit	Oznaka				
	P0	ne rabi se				
	P1	ukazivanje na periferni kvar	: 1	aktivirano	/ 0	deaktivirano
	P2	ne rabi se				
	P3	ne rabi se				

Mehanički podaci

Težina	[g]	111
Vrsta montaže	Montaža na stražnju stijenku	
Dimenzije	[mm]	90,5 x 30 x 23,5
Materijali	PBT	



Modul CompactLine sučelja AS

CompactM8 2DI 2DO

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto I1...I2, O1...O2
	Pogon	LED, Zeleno AS-i
	Greška	LED, Crveno

Električni priključak	
Priključak modula	M12


Dodatna oprema	
Isporučka obuhvata	Pločica s natpisom Zaštitne kapice: 2
Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica: M8, E73005
	Izolacijski razdvojni konektor za plosnati kabel: 1 m, okrugli kabel, E70582
	Izolacijski razdvojni konektor za plosnati kabel: M12, E70096
	Adapter vodilice DIN:, E73006

Opaske	
Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal: I-, I+, I1, I2 Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
-----------------------	--

Električni priključak - AS-i	
------------------------------	--


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Električni priključak - Izlazi	
--------------------------------	--

Poveznik: 2 x M8; kodiranje: A



1	Izlazi
3	ne koristi se
4	unutarnji napon E-
	Sklopni izlaz +




Modul CompactLine sučelja AS

CompactM8 2DI 2DO

Električni priključak - Ulazi

Poveznik: 2 x M8; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka