


Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4 SB

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5200

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Ploča za etiketiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Ulazi

Napajanje napona	[V]	20...30
------------------	-----	---------

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	100,4
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela	
Materijali	PBT	

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Donji dio modula
-----------------------------	------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4 SB

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	AS-i +
2	Vanjski napon -
3	AS-i -
4	Vanjski napon +