


Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4DI FKT M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200
Visoka ulazna struja [mA]	6...10
Niska ulazna struja [mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja [V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...50
---------------------	------	----------



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4DI FKT M12

Napomena o temperaturi okoline	struja za napajanje senzora: < 200 mA
Zaštita	-25...70 °C: < 150 mA
	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1						
Adresiranje AS-i	Moguće adresiranje IR						
Prošireni način adresiranja	ne						
Profil AS-i	S-0.F.E						
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0					
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F.E					
Određivanje parametar bita	Parametar bit	Oznaka					
	P0	Odabir Visoke / Niske aktivnosti	/	zatic	2 /	utičnica	I-1 / FKT 1
	P1	Odabir Visoke / Niske aktivnosti	/	zatic	2 /	utičnica	I-2 / FKT 2
	P2	Odabir Visoke / Niske aktivnosti	/	zatic	2 /	utičnica	I-3 / FKT 3
	P3	Odabir Visoke / Niske aktivnosti	/	zatic	2 /	utičnica	I-4 / FKT 4

Mehanički podaci

Težina [g]	107,7
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabla
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Donji dio modula
-----------------------------	------------------

Opaske

Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal: I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4 Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i. U slučaju kvara, visoka ili niska aktivnost (načelo normalno otvoreno ili normalno zatvoreno) ulaza provjere funkcije mogu se odvojeno postaviti. U slučaju kvara, crvena žaruljica LED odgovarajućeg ulaznog svjetla i žaruljica LED 2 (KVAR) trepere.
Količina pakiranja	1 kom.



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4DI FKT M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2	Ulaz kontrole funkcije
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka
5	ne koristi se