


Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5202

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Instalacija infracrvenog adaptera
2 Ploča za etiketiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	150
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,1; (ukupna struja za oba izlaza i napajanje senzora sa sučelja AS-i: 100 mA)
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi

Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	21...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	100
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Izlazi

Električna izvedba		AS-i
--------------------	--	------



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	AS-i
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	100
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	ne

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1				
Prošireni način adresiranja	da				
Profil AS-i	S-7.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	1	2	3	4
	utičnica	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	zatic	4	2	4	2
	Izlaz	1	2	-	-
	utičnica	I-1/2	I-3/4	-	-
	zatic	2	2	-	-

Mehanički podaci

Težina [g]	107,4
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionarno)	Donji dio modula
-----------------------------	------------------

Opaske

Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:
	I-1/2, I-3/4
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja	1 kom.

Modul ClassicLine sučelja AS


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Električni priključak


kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Priključak

I-1/2



I-3/4



Poveznik: M12