




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine 3DO T M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5203

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	50
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 3
---------------------	---------------------------


Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	3
Krug	PNP
Raspon napona DC	[V] 15...30; (prema PELV)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA] 1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine 3DO T M12

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1
Prošireni način adresiranja		da
Profil AS-i		S-8.A.E
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	8
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E
Mehanički podaci		
Težina	[g]	108,6
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze PK-E
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionarno)		Donji dio modula
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E:		
Poveznik: M12; kodiranje: A		
		
1	Izlazi	
2	ne koristi se	
3	ne koristi se	
4	Vanjski napon AUX -	
5	Sklopni izlaz +	
	ne koristi se	