




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4DI M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5205

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	240

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona	[V] 18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA] 200
Visoka ulazna struja	[mA] 6...10
Niska ulazna struja	[mA] 0...2
Visoka razina prekapčanja	[V] > 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4DI M12

Izlazi						
Električna izvedba		AS-i				
Radni uvjeti						
Temperatura okoline		[°C]	-25...70			
Zaštita		IP 67				
Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Verzija AS-i		2.1				
Adresiranje AS-i		Moguće adresiranje IR				
Prošireni način adresiranja		ne				
Profil AS-i		S-0.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i		[hex]	0			
Identifikacijska šifra AS-i		[hex]	0.E			
Certifikat AS-i		39101				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Ulaz	1	2	3	4
		utičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
		zatic	2+4	2+4	2+4	2+4
Mehanički podaci						
Težina		[g]	118,8			
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze plosnatog kabla				
Materijali		PBT				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno		
		Greška		LED, Crveno		
		Funkcija		LED, Žuto		
Dodatna oprema						
Dodatna oprema (opcionalno)		Donji dio modula				
Opaske						
Opaske		Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.				
Količina pakiranja		1 kom.				




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4DI M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-
5	ne koristi se