




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine45 4DO T M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5208

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	50
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---------------------------

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	4
Krug	PNP
Raspon napona DC	[V] 15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela; za cULus napon mora biti usklađen prema "Limited Voltage/Current")
Strujna opteretivost po izlazu	[mA] 1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1); prema cULus-u: 700 mA)
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

