




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	24
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Dodatni dovod napona	[V]	24...30 DC; (AUX)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	550; (AUX)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj analognih izlaza: 4
Ulazi		
Precizan analogni ulaz	[%]	0,5
Izlazi		
Broj analognih izlaza		4; (spajanje 3-žičnih aktuatora)
Analogni strujni izlaz	[mA]	0...20
Maks. opterećenje	[Ω]	600
Razlučivost analognog izlaza		16 (1 bit = 1 μA)
Napajanje izlaza na aktuatoru		AUX
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Temperatura skladištenja	[°C]	-20...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[godina]	150

AS-i klasifikacija

Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR					
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3; M4					
Profil AS-i	S-7.3.6					
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.6				
Određivanje parametar bita	Parametar bit	Oznaka				
	P0	ne rabi se				
	P1	ne rabi se				
	P2	ukazivanje na periferni kvar	: 1	aktivirano	/ 0	deaktivirano
	P3	ne rabi se				

Mehanički podaci

Težina	[g]	206,5
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze PK-E
Materijali		PBT
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,6...0,8

Prikazi / radni elementi

Prikaz	analogni signal	LED, Žuto Kanali AO1...AO4
	Pogon	LED, Zeleno AS-i, AUX
	Greška	LED, Crveno

Električni priključak

Priključak modula	Plosnati kabeli
-------------------	-----------------

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Donji dio modula
-----------------------------	------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	AO+ analogni izlaz
2	Napajanje aktuatora +24 V
3	AO- analogni izlaz 0V
4	n.c.
5	Funkcijsko uzemljenje