




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2452

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		4; (dvosmjerno)
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da
--	----

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	4
Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela; za cULus napon mora biti usklađen prema "Limited Voltage/Current")
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1); prema cULus-u: 700 mA)
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1				
Adresiranje AS-i	Moguće adresiranje IR				
Prošireni način adresiranja	ne				
Profil AS-i	S-7.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0.E			
Certifikat AS-i	39301				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	1	2	3	4
	utičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
	zatic	2+4	2+4	2+4	2+4
	Izlaz	1	2	3	4
	utičnica	O-1	O-2	O-3	O-4
	zatic	4	4	4	4

Mehanički podaci

Težina [g]	191,2
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze PK-E
Materijali	PBT; Brtva: FKM; Vijci: Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionarno)	Donji dio modula
-----------------------------	------------------



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Opaske

Opaske

Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.

Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.


Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E:

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-