


Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	150
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		2
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	100
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapćanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Broj digitalnih izlaza	2
Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1				
Adresiranje AS-i	Moguće adresiranje IR				
Prošireni način adresiranja	da				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	B				
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	A.E				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	-	-	3	4
	utičnica	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	zatic	-	-	4	2 4
	Izlaz	1	2	-	-
	utičnica	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	zatic	4	2 4	-	-

Mehanički podaci

Težina [g]	115
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze PK-E
Materijali	PBT; Brtva: FKM; Vijci: Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Donji dio modula
-----------------------------	------------------

Opaske

Opaske	Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.
	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja	1 kom.


Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E:

Priključak



Poveznik: M12